





VELOCIDAD DOSIFICACIÓN VÁLVULAS VOLUMÉTRICAS ABNOX

Dosificador Volumétrico serie AXDV-C	Modelo	Rango de dosificación en cm ³	Volumen ajustado para la prueba en cm ³	Presión de grasa en MPa/psi. Grasa Blasolub 462 NLGI 2	Tiempo de empuje émbolo dosificador en segundos	Tiempo de recarga en segundos	Tiempo total dosificado en segundos	Máxima Frecuencia (Dosificaciones / segundo)	Longitud tubo aire desde válvula neumática a dosificador
	AXDV-C1	0,001-0,02	0,02	13/1885	0,05	0,10	0,15	400	500mm
	AXDV-C2	0,01 – 0,2	0,2	13/1885	0,05	0,15	0,20	300	500mm
	AXDV-C3	0,1 – 2,0	2,0	13/1885	0,10	0,40	0,50	120	500mm
	AXDV-C4	1,0 – 6,0	6,0	13/1885	0,20	0,40	0,60	100	500mm